

# TÁJÉKOZTATÓ

**Gyártó:**

**ROCK SAFETY Kft.**  
5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

**Gyártás helye:**

**Kína**

**A védőeszköz megnevezése:**

**Jó láthatóságú védőmellény**

**A védőeszköz cikkszáma:**

**BLINKIT-O (fluoreszcens narancsvörös változat)**  
**BLINKIT-Y (fluoreszcens sárga változat)**

**Védelmi képesség:**
**Jó láthatóságot biztosító védőruházat**

A védőeszköz jó láthatóságot biztosít, megfelel az MSZ EN ISO 20471:2020 (EN ISO 20471:2013+A1:2016) szabvány követelményeinek.



**MSZ EN ISO 20471:2020**  
**EN ISO 20471:2013/A1:2016**

Besorolás a 4.1. szakasz (jó láthatóságot biztosító anyagok területe) alapján: **2-es osztály**


(M méret esetében a fényvisszaverő csík 60 mm szélességű, L, XL, 2XL, 3XL és 4XL méret nagyságok esetén 50 mm széles)

**Az CE-jelölés jelentése:**


A védőeszköz megfelel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/425 sz. rendelet alapvető követelményeinek.

Az EU-típusvizsgálatot végezte: INNOVATEX Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.  
Címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 86. Azonosító száma: 1523

Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma: **B-120/2021**

**Méret nagyság választék:**


A méret nagyság megadása az MSZ EN ISO 13688:2013 szabványban előírt jelképen feltüntetett mérettartományokkal történik.  
Az adatok cm-ben értendők.

| Méretnagyságok            |         |         |         |         |         |         |            |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Betűkód                   | M       | L       | XL      | XXL     | XXXL    | XXXXL   |            |
| Magasság tartomány        | 154-178 | 162-186 | 162-186 | 170-194 | 170-194 | 170-194 |            |
| Mellkerület tartomány     | 94-102  | 102-110 | 110-118 | 118-129 | 129-135 | 135-147 |            |
| Késmérete                 |         |         |         |         |         |         | Tűrés (cm) |
| Háta hossza               | 70      | 72      | 72      | 74      | 74      | 74      | ± 1        |
| Fél bőség zárt állapotban | 60      | 64      | 68      | 72      | 76      | 82      | ± 1        |

**A védőeszközhöz felhasznált anyagok:**

**Háttéranyag:** Nyersanyag-összetétel: 100% poliészter. Szín: fluoreszcens sárga/fluoreszcens narancsvörös. Területi sűrűség: 125 g/m<sup>2</sup>.

**Kellékanyagok:** Poliészter varrócérna, fényvisszaverő csík, tépőzár.

A felhasznált anyagok nem tartalmaznak olyan összetevőt, amelyről köztudott vagy gyanítható, hogy károsan hat az egészségre (pl. allergiát okoz). A védőeszköz ártalmatlansági szempontból kielégíti az MSZ EN ISO 13688:2013 szabvány követelményeit.

**Kezelés, tisztítás:**

**Mosás:** Nagyon kímélő módon, legfeljebb 40°C-os hőmérsékleten, mosószert tartalmazó oldatban, kifordítva mosandó.

**Fehérités:** Fehéritőszert tartalmazó áztató és mosószerrel nem kezelhető.

**Öblítés:** A mosáshoz közeli hőfokon, majd hideg vízben.

**Szárítás:** Normál időtartamú centrifugálás után, szobahőmérsékleten függesztve. Forgódobos szárítóban nem szárítható.

**Vasalás:** Nem vasalható.

**Vegytisztítás:** Nem vegytisztítható.

**Kezelési jelképsor:**

max. 25x

Maximum 25-ször  
tisztítható.

A megadott maximális tisztítási ciklusszám nem az egyetlen tényező, ami hatással van a védőeszköz élettartamára. Az élettartam függ a használatától, az ápolástól, a tárolástól stb. is.

**Tárolás:** Száraz, szellős helyen, vállfán függesztve vagy lazán hajtogatva.

**Javítás, karbantartás:**

A védőeszköz állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha anyaga vagy záróelemei sérültek, a javítását el kell végezni, vagy le kell selejtezni. Javasolt, hogy a javítást a gyártó végezze el. A védőeszköz javítása csak a saját alapanyagával végezhető el. Tilos a védőeszköz kialakítását megváltoztatni az EU típusvizsgálat során jóváhagyotthoz képest (pl. külsején címkét, nyomott feliratot elhelyezni).

**Használati útmutató:**

- Csak olyan felhasználási területen szabad használni, ahol a védelmi képessége elegendő. A használat során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés körülményei általában eltérnek a megfelelőség vizsgálata során alkalmazott feltételektől.
- A védőeszközt zárt állapotban kell viselni, mert csak így nyújt megfelelő védelmet.
- Használat előtt ellenőrizni kell a védőeszköz állapotát. A sérült (pl. lyukas, szakadt, erősen megkopott felületű), kifakult vagy szennyezett védőeszköz nem nyújt kellő védelmet, ezért nem szabad használni. Ha a használat közben sérül vagy a jó láthatóságot biztosító (fluoreszkáló színű és fényvisszaverő) részek szennyeződnek, használatát azonnal meg kell szakítani. A munkavégzést csak ép védőeszközben szabad folytatni.
- A védőeszköz használata és kezelése feleljen meg a 65/1999 (XII. 22.) EüM rendelet előírásainak.

**Tárolás, csomagolás:**

Tárolás száraz, szellős helyen, vállfán függesztve, vagy műanyag fóliába csomagolva, fektetve.

**Egyéb információk:**

- A védőeszköz ergonómiai szempontból kielégíti az MSZ EN ISO 13688:2013 követelményeit.
- A megjelölést és a CE jelölést tartalmazó címké(ke)t nem szabad a védőeszközből eltávolítani.
- Az  jelkép a védőeszköz megjelölésén e tájékoztató meglátására, és tanulmányozásának szükségességére utal.
- Az EU-megfelelőségi nyilatkozat e tájékoztató mellékletét képezi.